

Jetzt bewerben!



Sie sind neugierig geworden und meinen, dass wir Sie kennenlernen sollten? Unter www.almo-erzeugnisse.de erhalten Sie weitere Informationen über unser Unternehmen. Unter dem Punkt „Karriere“ finden Sie Links zu den aktuell ausgeschriebenen Ausbildungsplätzen. Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung. Senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen:

- Individuelles Anschreiben
- Tabellarischer Lebenslauf
- Schulzeugnisse der letzten beiden Halbjahre

alternativ gerne per Post oder E-Mail an:

ALMO-Erzeugnisse Erwin Busch GmbH
Große Allee 84, 34454 Bad Arolsen
almo.info@bbraun.com

Kontakt


Bei Rückfragen ist Herr Andreas Hartwich Ihr Ansprechpartner.
Tel.: 05691 896-2714
E-Mail: andreas.hartwich@bbraun.com

www.almo-erzeugnisse.de

AUSBILDUNG BEI ALMO

Sp(r)itzenjob – Jetzt bewerben!

Mechatroniker/in



Werden Sie ein Teil von ALMO

ALMO gehört zu dem international tätigen Medizintechnik-Konzern B. Braun Melsungen AG und produziert am Standort Bad Arolsen mit rund 360 Mitarbeitern jährlich über zwei Milliarden Einmalspritzen in über 700 Varianten zum Einsatz in Kliniken, Arztpraxen, in der Industrie und weiteren Anwendungsgebieten. Damit gehören wir zu den weltweit führenden Herstellern von Einmalspritzen.

Qualifizierte und engagierte Mitarbeiter in einem dynamischen und modernen Arbeitsumfeld sind die Basis unseres Erfolges. Die fundierte Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter liegt uns deshalb besonders am Herzen. Eine Ausbildung in einem international tätigen Unternehmen heißt für Sie, sich optimal auf das Berufsleben vorzubereiten und sich die besten Chancen für die Zukunft zu eröffnen. Sie werden kompetent von unserem Ausbildungsteam betreut.

Mechatroniker/in

Die Ausbildung zum Mechatroniker ist in die Bereiche Mechanik und Elektrotechnik unterteilt. Mechatroniker stellen durch mechanische Bearbeitung – etwa durch Feilen, Bohren oder Fräsen – Einzel- und Ersatzteile für unsere Maschinen her. Zudem verbinden sie Bauteile durch Schrauben, Kleben, Lötten oder Schweißen miteinander. Durch das Verständnis und den sicheren Umgang mit analogen und digitalen Schaltungen sowie Mess-, Steuerungs- und Regelsystemen nehmen Mechatroniker die Maschinen in Betrieb. Neben der Bedienung, Wartung und Instandsetzung der Produktionsanlagen entwickeln Mechatroniker Ideen, die Anlagen und Prozesse perfekt aufeinander abzustimmen und zu optimieren.

Unsere Ausbildungsinhalte

- Installation und Test von Hard- sowie Softwarekomponenten
- Bauen elektrischer, pneumatischer und hydraulischer Steuerungen
- Programmierung mechatronischer Systeme
- Montieren und Demontieren von Maschinen, Systemen und Anlagen
- Installation von elektrischen Baugruppen
- Messung und Prüfung elektrischer Größen
- Bearbeitung mechanischer Teile, Zusammenbau von Baugruppen und Komponenten zu mechatronischen Systemen

Ihre Voraussetzungen

- Guter Realschulabschluss oder FOS-Abschluss
- Gute Kenntnisse in den technischen Fächern
- Systematische, eigenständige und zielgerichtete Arbeitsweise
- gutes technisches Verständnis
- keine Farbsehschwäche

Ausbildungsdauer

3,5 Jahre